

REF: 2USP



EN ISO 20471  
RIS-3279  
CERTIFIED


www.portwest.com/declarations



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X.TALL	188-202	92

	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	44
S	36"-38"	92-96	46-48	48
M	40"-41"	100-104	50-52	52
L	42"-44"	108-112	54-56	56
XL	46"-48"	116-124	58-62	60
XXL	50"-52"	128-132	64-66	66
3XL	54"-55"	136-140	68-70	70
4XL	56"-58"	144-148	72-74	74
5XL	60"-64"	152-160	76-80	80

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	36
S	30-32	76-80	46-48	38-40	40
M	33-34	84-88	50	42-44	44
L	36-38	92-96	54-56	46-48	48
XL	40-41	100-104	56	50-52	52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	56
3XL	46-47	116-120	62	58-60	60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	64



## MANUFACTURER

PROFHESS, PROIZVODITEL, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, TOPIJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HESTELLER, КАТАЛІЗАЦЫЯ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAZOJAČ, GAMINIDŽA, PROIZVODITEL, PRODUSENT, FABRICANTE, PRODUCER, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVODJELC, TILVEKBERER, ÜRETİKİ, VİRODNIK

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

## TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, LABORATORIA ZA IZPITUVANJE, ISPITNA KUĆA, ZKUŠENÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAĀJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ДОМ ДОКІМІВ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VITA, TESTALIMO ISTAGIA, TEST KYKA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJAČE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ІСПИТНА КУЇА, СЕРТИФІКАЦІЙНИ ОРГАН, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULUSU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

<b>INTERTEK</b>	The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK <b>Notified body number: 0362</b>
<b>SATRA</b>	Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom <b>Notified body number: 0321</b> Bractown Business Park, Clons, Dublin 15, D15 YNZP Ireland <b>Notified body: 2777</b>
<b>VARTEST</b>	Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZLA is 2180.01
<b>AITEK</b>	Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain <b>Notified body number: 0161</b>
<b>OTI</b>	Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 20 1050 Vienna, Austria <b>Notified body number: 0534</b>

RS

Pažljivo preučiti uputstva pre upotrebe zaštitne odeće. Trebalo bi konsultovati inženjera za bezbednost ili direktnog nadređenog u vezi sa odgovarajućom odećom u skladu sa specifičnim radnim okruženjem. Uputstvo za upotrebu čuvati pažljivo, kako biste nam mogli pristupiti u bilo koje vreme.



Pogledajte etiketu proizvoda za detaljne informacije o relevantnim standardima. Samo standardi i ikone koje se pojavljuju i na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod su primenjivi. Svi proizvodi su u skladu sa zahtevima regulative ( EU 2016/425).



**ISO 13668:2013 Zaštitna odeća**  
(Opširni otkazi)  
Opšti zahtevi: Ova evropski standard precizira opšte zahteve za ergonomsku upotrebu, određivanje veličine, utvrđivanje roka upotrebe kao i za obeležavanje zaštitne odeće. U obavezanje moraju biti vršene od strane proizvođača.

- A= Preporučena vučna korisnika
- B= Preporučeni obim grudi korisnika
- C= Preporučeni obim struka korisnika
- D= Preporučeni unamaštniji obim nogavice korisnika



**EN ISO 20471:2013 + A1:2016**  
X Klasa za fluorescentnu i reflektivnu površinu < 3 nivoa  
X Klasa 1 - Minimalna brzina saobraćaja < 30km/h  
X Klasa 2 - Umerena brzina saobraćaja < 60km/h  
X Klasa 3 - Najviši nivo brzine saobraćaja > 60km/h

- X Klasa za fluorescentnu i reflektivnu površinu < 3 nivoa
- X Klasa 1 - Minimalna brzina saobraćaja < 30km/h
- X Klasa 2 - Umerena brzina saobraćaja < 60km/h
- X Klasa 3 - Najviši nivo brzine saobraćaja > 60km/h



**RIS-3279-TOM Izdavanje 1 (2016) :**  
Standard za izdavanje industrijski  
RIS-3279-TOM izdavanje 1 je zamenio GÖRT 3279. Zelenični industrijski standard (RIS) su obaveza za sve članove Zelenične grupe i odnose se na sve relevantne aktivnosti.

**Ograničenja upotrebe** (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Uvek nositi odeću prigrnutu. Održavati je iveru. Ukoliko reflektivni delovi odeće postanu zaprljani, zamenski ih novim. Odeća je pogodna za celodnevno nošenje bez štetnih materija po zdravlje korisnika. Nisu do sada zabeležene alergijske reakcije na odeću. Ne pokušavati sa popravkom oštećenih komada odeće, već ih bezbedno ukloniti. Odeću ne prepravljati ili kombinovati sa dodatnim slojevima. Odeću nositi samo u stacijama za koje je i namenjena.

**Ograničenja upotrebe** (RIS 3279): Pantalone klase 1 u skladu sa RIS 3279 se moraju nositi sa gornjim delom odeće u skladu sa RIS 3279.

**Dostupne veličine i izbor:**  
Odeću u skladu sa tačnim imenom grudi i struka, pogledajte tabelu veličina. Ovi deonici mogu sa malo komotiji zbog udobnosti i kako bi se omogućilo da se odveni predmet nosi preko srednje kabaste odeće.

**Odlaganje:**  
Odeću ne odlagati na mesta direktno izložena sunčevoj svetlosti. Odlagati na suvom i čistom mestu.

**Garancija:**  
Proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost za odeću kojoj su etikete za održavanje oštećene, uklonjene, ili ukoliko se korisnik nije pridržavao uputstava sa njih.

**Oznaka za sastav materijala:**  
Pogledati etiketu za odgovarajuće informacije o sastavu tkanine.

**Upozorenje:**  
U prisustvu kapuljave (kod komada odeće gde ona postoji) vid (periferni) i sluh mogu biti ograničeni.

**Retroreflektivne trake i oznake:**  
Ne pogrešno reflektivne trake ili oznake! Obratiti pažnju na oznaku u vezi sa brojem dozvoljenih klasičanih pranja. Broj klasičani pranja nije jedini indikator roka upotrebe odeće. Rok upotrebe zavisi i od načina korišćenja, odlaganja itd. Odeću ošteti ukoliko je izložila svoja zaštitna svojstva. 1. Makimalan broj pranja je dosegnut. 2. Materijal je oštećen usled nošenja ili habanja. 3. Reflektivna svojstva blede. 4. Odeća je značajno zaprljana, oštećena, spljavana ili pohabana.

**Oznaka za način pranja:** Pogledati etiketu radi odgovarajućih uputstava za pranje.

- Maksimalno 30°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
- Maksimalno 40°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
- Maksimalno 40°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
- Maksimalno 60°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
- Ne belježljati
- Ne sušiti u sušilici
- Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi

- Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi **MAX 50x** Maksimalno 50 pranja
- Sušiti na struku.
- Sušiti na struku, ne cediti **MAX 25x** Maksimalno 25 pranja
- Ne peglati **MAX Maksimalno**
- Peglati na temperaturi do 110°C **12x** 12 pranja
- Peglati na temperaturi do 150°C **MAX 5x** Maksimalno 5 pranja
- Ne izlagati hemijskom čišćenju
- Dozvoljeno samo profesionalno hemijsko čišćenje